



<b>Design</b>	Egoé studio		
<b>Charakter</b>	Stojan pro oboustranné parkování jízdních kol. Pro měkký kontakt s jízdním kolem nebo koloběžkou je k nosné ocelové konstrukci připevněn pryžový pás.	<b>Charakter</b>	Stojak do dwustronnego parkowania rowerów. Aby zapewnić miękki kontakt z rowerem lub hulajnogą, jest przymocowany do stalowej konstrukcji nośnej gumowy pas jest przymocowany do konstrukcji stalowej.
<b>Materiály</b>	Nosný rám stojanu tvoří svařenec z ohýbané ocelové pásoviny. Přečnívající pryžový pás je ke konstrukci fixován ocelovou lištou a nerezovým spojovacím materiálem. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat dle <a href="#">vzorníku RAL</a> .	<b>Materiály</b>	Rama nośna stojaka wykonana jest ze spawanej, giętej taśmy stalowej. Wystająca taśma gumowa jest przymocowana do konstrukcji za pomocą stalowej szyny i łączników ze stali nierdzewnej. Obróbka powierzchni elementów stalowych składa się z antykorozyjnej warstwy ochronnej cynku oraz lakieru wypalanego proszkowo. Kolor o delikatnej, matowej fakturze można wybrać zgodnie z <a href="#">Wzornikiem RAL</a> .
<b>Kotvení</b>	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	<b>Kotwienie</b>	Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
<b>Údržba</b>	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ <a href="#">Kontrola a údržba</a> “.	<b>Konserwacja</b>	Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ <a href="#">Kontrola i konserwacja</a> “.
<b>Hmotnost</b>	11 kg	<b>Waga</b>	11 kg

**technický list / karta techniczna**

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazueme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.