



Design	Egoé studio	
Charakter	Stojan pro oboustranné parkování jízdních kol. Pro měkký kontakt s jízdním kolem nebo koloběžkou je k nosné ocelové konstrukci připevněn pryžový pás. Doporučené rozestupy mezi stojany jsou 650 až 750 mm.	Charakter Stojak do dwustronnego parkowania rowerów. Aby zapewnić miękki kontakt z rowerem lub hulajnogą, jest przymocowany do stalowej konstrukcji nośnej gumowy pas jest przymocowany do konstrukcji stalowej. Zalecany odstęp między stojakami wynosi od 650 do 750 mm.
Materiály	Nosný rám stojanu tvoří svařenec z ohýbané ocelové pásoviny. Přečnávající pryžový pás je ke konstrukci fixován ocelovou lištou a nerezovým spojovacím materiálem. Povrchová úprava ocelových prvků je tvořena protikorozní ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem. Barvu v jemné matné struktuře lze vybrat dle vzorníku RAL .	Materiály Rama nośna stojaka wykonana jest ze spawanej, giętej taśmy stalowej. Wystająca taśma gumowa jest przymocowana do konstrukcji za pomocą stalowej szyny i łączników ze stali nierdzewnej. Obróbka powierzchni elementów stalowych składa się z antykorozyjnej warstwy ochronnej cynku oraz lakieru wypalanego proszkowo. Kolor o delikatnej, matowej fakturze można wybrać zgodnie z Wzornikiem RAL .
Kotvení	Kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí podle platného výkresu kotvení. Všechny prvky městského mobiliáře musí být řádně ukotveny, jinak hrozí při neopatrném užívání převrnutí výrobku, za jehož následky nenese výrobce žádnou odpovědnost.	Kotwienie Na nawierzchni do betonowych fundamentów, za pomocą prętów gwintowanych, zgodnie z aktualnym rysunkiem kotwienia. Wszystkie elementy mebli miejskich muszą być odpowiednio zakotwiczone, w przeciwnym razie nieostrożne użytkowanie może spowodować przewrócenie się produktu, za co producent nie ponosi odpowiedzialności.
Údržba	Použijte obvyklé neinvazivní způsoby čištění vhodné pro městský mobiliář, viz příručka „ Kontrola a údržba “.	Konserwacja Należy stosować nieinwazyjne metody czyszczenia odpowiednie dla mebli zewnętrznych, zob. instrukcje „ Kontrola i konserwacja “.
Hmotnost	12 kg	Waga 12 kg

technický list / karta techniczna

Rozměry výrobků mají informativní charakter. Vyhrazueme si právo na změnu specifikace bez předchozího upozornění. Platnou verzi tohoto dokumentu najdete na našich webových stránkách. Wymiary produktów mają charakter informacyjny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Aktualna wersja tego dokumentu znajduje się na naszej stronie internetowej.